


## RESERVEDELER VESTFROST MEDISINKJØLESKAP




- **AKG 317**
- **AKG 377**



# AKG 317

| Pos. Nr. | Del Nr.          | Benevnelse                                     | Pris kode |
|----------|------------------|--|-----------|
| 0002     | 0-7038080        | Glimlampe - grøn                               | 0-H3      |
| 0006     | 0-A1882970703    | El-panel                                       | 0-N3      |
| 0008     | 0-2038011        | Skrue  | 0-D2      |
| 0011     | 0-70380670303    | Kontakt  | 0-F4      |
| 0012     | 0-20380210103-02 | Skrue, sort                                    | 0-A2      |
| 0013     | 0-A1510100403    | Kontakt for lys, Bow                           | 0-N3      |
| 0017     | 0-523810804      | Besskyttelsesdeksel                            | 0-E3      |
| 0027     | 0-2538145        | Mutter, M4 DIN 562                             | 0-A2      |
| 0040     | 0-5238112        | Anlegg for hengsle                             | 0-F3      |
| 0049     | 0-5238025-01     | Kondensatorholder                              | 0-K2      |
| 0061     | 0-6538053        | Tørrefilter, 20 g                              | 0-V3      |
| 0065     | 0-5238795-01     | Fordunstningspanne                             | 0-K3      |
| 0067     | 0-5235002        | Hjul, komplett                                 | 0-D3      |
| 0070     | 0-A921001        | Deksel + ledningsavlastning                    | 0-E3      |
| 0086     | 0-3038005        | Spændskive                                     | 0-A2      |
| 0087     | 0-6038175        | Fodpladetilbehør, komplet, sæt                 | 0-H3      |
| 0090     | 0-5238024-04     | Ophæng   | 0-K2      |
| 0094     | 0-5238133        | Anlæg for hængsel                              | 0-F3      |
| 0096     | 0-52382870101    | Afdækning - Hvid                               | 0-A2      |
| 0129     | 8-036038730      | Kompressor - TLS 5 F, Køl, Komplet, R134a, HST | 1-E13     |
| 0144     | 0-5238226        | Fordamperholder                                | 0-R2      |
| 0153     | 0-7213001-03     | Netledning                                     | 0-K4      |
| 0154     | 0-7038254-01     | Dæksel til multistik                           | 0-F3      |
| 0166     | 0-5238525        | Lampeglas                                      | 0-Y4      |
| 0186     | 0-7038902-02     | Ventilator, 230V-50/60HZ "incl termoswitch"    | 0-G8      |
| 0187     | 0-703867002      | Ventilator,230v-60Hz                           | 0-G8      |
| 0188     | 0-7038082        | Lysstofrør, 15W,220V                           | 0-D6      |
| 0189     | 0-A419002-03     | Armatør  | 0-U7      |
| 0190     | 0-9538800        | Strip for lampeglas, neutral                   | 0-G4      |
| 0191     | 0-7038094        | Spole, Optima 28/type D15-302,220V             | 0-O4      |
| 0194     | 0-6938086-01     | Trådhylde                                      | 0-U4      |
| 0199     | 0-4838236        | Nøgle. sæt - 2 stk.                            | 0-U3      |
| 0238     | 0-7038823-01     | Glimtænder, 4 - 20W                            | 0-X2      |
| 0357     | 0-52390720303-02 | Tætningsliste                                  | 0-X6      |
| 0392     | 0-52388750103    | Håndtag, samlet                                | 0-E5      |
| 0399     | 0-A1301000103-01 | Dækkappe for toppanel                          | 0-H4      |
| 0400     | 0-543886001      | Strip for toppanel                             | 0-E5      |
| 0403     | 0-5242139        | PVC slange                                     | 0-G2      |
| 0406     | 0-6738028        | Fordamper                                      | 0-M8      |
| 0426     | 0-7038400        | Startanordning 117U6004                        | 0-P4      |
| 0440     | 0-A1101210401-01 | Dør, komplet, glas                             | 0-E9      |
| 0441     | 0-6238301        | Kondensator                                    | 0-B7      |
| 0442     | 0-6216203        | Varmeslange-TL,NL                              | 0-A5      |
| 0506     | 0-A1040010303    | Hængsel  | 0-J3      |
| 0550     | 0-7038401        | Startkondensator 117U5014                      | 0-V3      |
| 0602     | 0-2038042        | Klemmering                                     | 0-G2      |
| 0623     | 0-6938166-01     | Trådhylde                                      | 0-U4      |
| 0702     | 0-A1040020203    | Hængsel, højre                                 | 0-F3      |
| 0703     | 0-A1040020303    | Hængsel, venstre                               | 0-F3      |
| 0704     | 0-4838086-01     | Hængseltap                                     | 0-F4      |
| 0705     | 0-3038031        | Fjeder   | 0-N3      |
| 0709     | 0-52387110103    | Bøsning, top                                   | 0-D2      |
| 0709     | 0-52391220103    | Bøsning  | 0-D2      |
| 0715     | 0-2038053        | Skrue  | 0-A2      |
| 0718     | 0-7038407        | fatning  | 0-M2      |
| 0853     | 0-7040314-01     | Elektronisk Termostat, ETC1H                   | 0-T6      |
| 0854     | 0-40121600101-01 | Dækkappe for ventilator                        | 0-P6      |
| 0869     | 0-5238956        | Stilbar fod                                    | 0-P2      |
| 0890     | 0-A910960-01     | Anlæg for hængsel, venstre + højre             | 0-J3      |
| 0997     | 0-7038406        | Fatning  | 0-M2      |
| 0998     | 0-4238184        | Clips  | 0-D2      |
| 1022     | 0-5238496        | Tøvandslås                                     | 0-S3      |
| 1023     | 0-70380670203    | Kontakt  | 0-F4      |
| 1071     | 0-4838096        | Hængseltap                                     | 0-B3      |
| 1117     | 0-7038727        | Termostatføler, 2m                             | 0-G4      |
| 1202     | 0-4238408-01     | Gitter   | 0-G4      |
| 2435     | 0-A915104222-01  | Lås komplet med nøgler                         | 0-A6      |
| 2519     | 0-A1040040803    | Display + fodspark komplet                     | 0-Z7      |



# AKG 377

| Pos. Nr. | Del Nr.          | Benevnelse                                  | Pris kode |
|----------|------------------|---|-----------|
| 0002     | 0-7038080        | Glimlampe - grøn                            | 0-H3      |
| 0006     | 0-A1882970703    | El-panel                                    | 0-N3      |
| 0008     | 0-2038011        | Skrue                                       | 0-D2      |
| 0011     | 0-70380670303    | Kontakt                                     | 0-F4      |
| 0012     | 0-20380210103-02 | Skrue, sort                                 | 0-A2      |
| 0013     | 0-A1510100403    | Kontakt for lys, Bow                        | 0-N3      |
| 0017     | 0-523810804      | Dækboks                                     | 0-E3      |
| 0025     | 0-6238149        | Kondensator                                 | 0-P7      |
| 0027     | 0-2538145        | Møtrik, M4 DIN 562                          | 0-A2      |
| 0040     | 0-5238112        | Anlæg for hængsel                           | 0-F3      |
| 0049     | 0-5238025-01     | Kondensatorholder                           | 0-K2      |
| 0061     | 0-6538053        | Tørrefilter, 20 g                           | 0-V3      |
| 0067     | 0-5235002        | Hjul, komplet                               | 0-D3      |
| 0070     | 0-A921001        | Dæksel + ledningsaflastning                 | 0-E3      |
| 0086     | 0-3038005        | Spændskive                                  | 0-A2      |
| 0087     | 0-6038175        | Fodpladetilbehør, komplet, sæt              | 0-H3      |
| 0090     | 0-5238024-04     | Ophæng                                      | 0-K2      |
| 0094     | 0-5238133        | Anlæg for hængsel                           | 0-F3      |
| 0096     | 0-52382870101    | Afdækning - Hvid                            | 0-A2      |
| 0129     | 8-036038480      | Kompressor - FR 8,5 G, HST Komplet, R134a,  | 1-J13     |
| 0144     | 0-5238226        | Fordamperholder                             | 0-R2      |
| 0153     | 0-7213001-03     | Netledning                                  | 0-K4      |
| 0154     | 0-7038254-01     | Dæksel til multistik                        | 0-F3      |
| 0166     | 0-5238525        | Lampeglas                                   | 0-Y4      |
| 0186     | 0-7038902-02     | Ventilator, 230V-50/60HZ "incl termoswitch" | 0-G8      |
| 0187     | 0-703867002      | Ventilator, 230v-60Hz                       | 0-G8      |
| 0188     | 0-7038082        | Lysstofrør, 15W, 220V                       | 0-D6      |
| 0189     | 0-A419002-03     | Armatyr                                     | 0-U7      |
| 0190     | 0-9538800        | Strip for lampeglas, neutral                | 0-G4      |
| 0191     | 0-7038094        | Spole, Optima 28/type D15-302, 220V         | 0-O4      |
| 0194     | 0-6938086-01     | Trådhyld                                    | 0-U4      |
| 0199     | 0-4838236        | Nøgle. sæt - 2 stk.                         | 0-U3      |
| 0238     | 0-7038823-01     | Glimtænder, 4 - 20W                         | 0-X2      |
| 0244     | 0-A1101200201-01 | Dør, glas, lås/dørlukker, komplet           | 0-N11     |
| 0380     | 0-5238298        | Fordamperskål for tøvand-FR                 | 0-Y3      |
| 0383     | 0-52390720203-02 | Tætningsliste                               | 0-X6      |
| 0392     | 0-52388750103    | Håndtag, samlet                             | 0-E5      |
| 0399     | 0-A1301000103-01 | Dækkappe for toppanel                       | 0-H4      |
| 0400     | 0-543886001      | Strip for toppanel                          | 0-E5      |
| 0406     | 0-6738028        | Fordamper                                   | 0-M8      |
| 0426     | 0-7038486        | Startanordning                              | 0-C6      |
| 0442     | 0-6216200        | Varmeslange-FR                              | 0-A5      |
| 0506     | 0-A1040010303    | Hængsel                                     | 0-J3      |
| 0550     | 0-7038477        | Startkondensator 117U5015                   | 0-V3      |
| 0602     | 0-2038042        | Klemmering                                  | 0-G2      |
| 0623     | 0-6938166-01     | Trådhyld                                    | 0-U4      |
| 0702     | 0-A1040020203    | Hængsel, højre                              | 0-F3      |
| 0703     | 0-A1040020303    | Hængsel, venstre                            | 0-F3      |
| 0704     | 0-4838086-01     | Hængseltap                                  | 0-F4      |
| 0705     | 0-3038031        | Fjeder                                      | 0-N3      |
| 0709     | 0-52387110103    | Bøsning, top                                | 0-D2      |
| 0709     | 0-52391220103    | Bøsning                                     | 0-D2      |
| 0715     | 0-2038053        | Skrue                                       | 0-A2      |
| 0718     | 0-7038407        | fatning                                     | 0-M2      |
| 0853     | 0-7040314-01     | Elektronisk Termostat, ETC1H                | 0-T6      |
| 0854     | 0-40121600101-01 | Dækkappe for ventilator                     | 0-P6      |
| 0869     | 0-5238956        | Stilbar fod                                 | 0-P2      |
| 0890     | 0-A910960-01     | Anlæg for hængsel, venstre + højre          | 0-J3      |
| 0997     | 0-7038406        | Fatning                                     | 0-M2      |
| 0998     | 0-4238184        | Clips                                       | 0-D2      |
| 1022     | 0-5238496        | Tøvandslås                                  | 0-S3      |
| 1023     | 0-70380670203    | Kontakt                                     | 0-F4      |
| 1071     | 0-4838096        | Hængseltap                                  | 0-B3      |
| 1117     | 0-7038720        | Termostatføler, 2,2m                        | 0-G4      |
| 1202     | 0-4238408-01     | Gitter                                      | 0-G4      |
| 2435     | 0-A915104222-01  | Lås komplet med nøgler                      | 0-A6      |
| 2519     | 0-A1040040803    | Display + fodspark komplet                  | 0-Z7      |
| XXXX     | 0-1006129-02     | Wire diagram                                |           |